

**Garant**
**Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-Ø D: 16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	217160 16
GTIN	4045197552501
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Hinweis:**

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß  $\varnothing d_{\min}$  (siehe Tabelle) nicht erreicht! GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Mindest- $\varnothing d_{\min}$	5 mm
Auskraglänge $L_1$	30 mm
Senk- $\varnothing D$	16 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	260142
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	92 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard

Senkwinkel	180 Grad
Produktart	Senker

---

## Zubehör

Spannschraube Typ 1	219795 1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2