


**Garant**

**Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7630,  
Typ: INOX**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213458 INOX
GTIN	4045197605993
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Doppelseitig mit 2x4 Schneiden.

**Empfehlung:**

**Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.**

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,2 mm
Typ	INOX
Plattenstärke E	7 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMU 14T7 ANER
Sorte	HB7630
Schneidstoff	HM

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b><math>V_c</math></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		