

**Garant**

**Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten WOEX,  
Ø DC: 22,5mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	232300 22,5
GTIN	4045197345998
Artikelklasse	21S

## Beschreibung

### Ausführung:

**Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit.**

### Verwendung:

**Für stehenden und rotierenden Einsatz.**

Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca.  $\pm 0,1$  mm).

**Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet.** Speziell für den **MTC (Multi Task Cutting)**- Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (**MTM**).

Mit Wendeplatten Nr. 232400 – 232780.

### Passend für:

Wendeplatten WOEX 040304.

### Hinweis:

#### **ACHTUNG!**

Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab.

Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr.

Bitte Schutzvorkehrungen treffen.

**Stufenwerkzeuge bis 2 Stufen nach Ihren Angaben auf Anfrage lieferbar.  
(Mindestbestellmenge: 2 Stück).**

Das Anfrageformular finden Sie im E-Shop auf der Produktseite unter „Formulare“.

## Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Anzahl Schneiden Z	1

Nutzlänge L <sub>1</sub>	69 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 040304
Schaftlänge L <sub>s</sub>	56 mm
Nenn-Ø D	22,5
Gesamtlänge L	149 mm
Maximale Verstellgrenze V <sub>max</sub>	0,5 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	93 mm
Bohrtiefe für Wendepplattenbohrer bis	3×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendepplattenbohrer

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m	211750 1,0
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP1	239700 6IP1
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP