

## SEKN 1203 AFTN, HB7520, Typ: ST1400



## **Bestelldaten**

Bestellnummer	213912 ST1400		
GTIN	4045197302762		
Artikelklasse	21A		

# Beschreibung

#### **Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0.5 \dots 1 \times D / a_{p \, max} = 3.5 \, mm.$  Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,19 mm

# **Technische Beschreibung**

Vorschub f <sub>z</sub> pro Zahn	0,19 mm		
Тур	ST1400		
ISO-Code Wendeschneidplatte	SEKN 1203 AFTN		
Sorte	HB7520		
Schneidstoff	НМ		
Anzahl Wechsel/Schneiden	4		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen		

### **Anwenderdaten**

	Eignung	<b>V</b> <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	235 m/min	Р
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	230 m/min	Р
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	220 m/min	Р
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	105 m/min	Р
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	105 m/min	Р
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		