




Fräs-Wendeschneidplatte WNMU 080608 EN-SM, für Eckfräser, PR1535, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	225625 INOX
GTIN	4960664686162
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit **6 Schneiden** – durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 13° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

Verwendung:

Die **SM-Geometrie** ist stark positiv und weichschneidend.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Technische Beschreibung

Typ	INOX
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMU 080608 EN-SM
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Sorte	PR1535

Schneidstoff	HM
Vorschub f_z pro Zahn	0,06 – 0,2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		