

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SEKN 1203 AFTN, für Planfräser, HB7525, Typ: ST900**

Bestelldaten

Bestellnummer	213922 ST900
GTIN	4045197553850
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3,5 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,19 mm
Typ	ST900
Plattenstärke E	3,18 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SEKN 1203 AFTN
Sorte	HB7525
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	120 m/min	K
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		