# Garant

# Fräs-Wendeschneidplatte SNEU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HU7810, Typ: ALU



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	213444 ALU		
GTIN	4045197662897		
Artikelklasse	21A		

# **Beschreibung**

#### Ausführung:

Doppelseitig mit 2×4 Schneiden.

#### **Empfehlung:**

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

#### **Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0.5 ... 1 \times D / a_{p max}$ maximale Schnitttiefe  $a_{p max}$ : 6 mm Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,23 mm

### **Technische Beschreibung**

Vorschub f <sub>z</sub> pro Zahn	0,23 mm	
Тур	ALU	
ISO-Code Wendeschneidplatte SNEU 14T7 ANI		
Sorte	HU7810	



Schneidstoff	HM	
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	6 mm	
Anzahl Wechsel/Schneiden	n 8	
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen	

# **Anwenderdaten**

	Eignung	<b>V</b> <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	750 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	750 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	500 m/min	N
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		