

Garant
**Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 250/13mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	213890 250/13
GTIN	4045197666598
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Planfräser 45° mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf. Präzisions-Wendepplatten-Bettung durch spezielle Hartmetall-Unterlegplatten. Für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen.

Technische Beschreibung

Spannschraube für Unterlegplatte	219861 (TX8)
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1203..
Schneiden-Ø D _c	250 mm
Unterlegplatte	219860
maximaler Außen-Ø D _{max}	263 mm
Klemmschraube für Wendepplatte	219862 (25IP; 6 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	63 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
Anzahl Schneiden Z	13
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	219861
Spannschraube	219862
Hartmetall-Auflageplatte	219860