


**Fräs-Wendeschneidplatte WNEU 080608 EN-GL, für Eckfräser, CA6535, Typ: S****Bestelldaten**

Bestellnummer	225628 S
GTIN	4960664686568
Artikelklasse	25A

Beschreibung**Ausführung:**

MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit **6 Schneiden** – durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 13° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

Geschliffene Ausführung für deutlich höhere Oberflächenqualitäten.

Verwendung:

Die **GL-Geometrie** ist aufgrund der geschliffenen Ausführung und der Planschneide für gute Oberflächen geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,06 – 0,1 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: WNEU 080608 EN-GL

Eckenradius: 0,8 mm

Technische Beschreibung

Typ	S
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNEU 080608 EN-GL

Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Sorte	CA6535
Schneidstoff	HM
Vorschub f_z pro Zahn	0,06 – 0,1 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	40 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		