



Lasthebemagnet LM, maximale Traglast (plan): 500kg



Bestelldaten

Bestellnummer	085992 500
GTIN	2050001737656
Artikelklasse	08P

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**).

Robuster und kompakter Lasthebemagnet mit geringem Gesamtgewicht und Sicherheitsverriegelung. Ergonomischer Spannhebel ermöglicht leichtgängiges Schalten des Magneten.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085992; 085995) bzw. dünnen Flachmaterialien (Nr. 085985).

Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Technische Beschreibung

Maß B	243 mm
Maß E	103 mm
Gewicht	17,5 kg
maximale Traglast rund	200 kg
Maß F	281 mm
minimale Material-Wandstärke plan	30 mm

Maß D	88 mm
Maß G	49 mm
maximale Länge plan	1500 mm
maximale Traglast plan	500 kg
Maß C	106 mm
minimale Material-Wandstärke rund	20 mm
Maß A	225 mm
maximaler Ø rund	400 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet