


**Garant**

**Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7510,  
Typ: ST1400**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213452 ST1400
GTIN	4045197605986
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Doppelseitig mit 2×4 Schneiden.

**Empfehlung:**

**Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.**

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

maximale Schnitttiefe  $a_{p,max}$ : 6 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,25 mm

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,25 mm
Typ	ST1400
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMU 14T7 ANER
Sorte	HB7510

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		