

Garant
Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 15mm

Bestelldaten

Bestellnummer	217180 15
GTIN	4045197321589
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:
Mit einer Schneide (z = 1). Ohne Innenkühlung.

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,9** mit Klinge Nr. **674248 Gr. TX7** verwenden.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Schaftausführung	Whistle Notch
Wendeplattenschraube	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Bund-Ø D ₁	25 mm
Senk-Ø D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm
Auskraglänge L ₁	55 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Mindest-Ø d _{min}	8,5 mm
Programmiermaß e	3,55 mm
passende Wendeschneidplatte	217185 UNI

Gesamtlänge L	105 mm
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Spannschraube	219947
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,9 N·m	211750 0,9