



Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 100/6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	224000 100/6
GTIN	4960664532988
Artikelklasse	25P

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

Verwendung:

Schnittiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	12 mm
maximaler Außen-Ø D_{max}	107 mm
Schneiden-Ø D_c	100 mm
passende Wendeschneidplatte	SP.. 1806
Wendeplattenschraube	229703 (T25; 7,5 Nm)

Anzahl Schneiden Z	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	75 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	229703
---------------	--------