

Garant**Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 125/7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213890 125/7
GTIN	4045197666567
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Planfräser 45° mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf. Präzisions-Wendepplatten-Bettung durch spezielle Hartmetall-Unterlegplatten.

Technische Beschreibung

maximaler Außen-Ø D_{max}	138 mm
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1203..
Unterlegplatte	219860
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Klemmschraube für Wendepplatte	219862 (25IP; 6 Nm)
Spannschraube für Unterlegplatte	219861 (TX8)
Schneiden-Ø D_c	125 mm
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm

Anzahl Schneiden Z	7
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Hartmetall-Auflageplatte	219860
Spannschraube	219861
Spannschraube	219862