

**Garant**
**Zirkularfräser, mit Gewinde Stahl, Typ: 27/M10**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Artikelklasse	21Q

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

kleinster Bohr-Ø D: 27 mm

Gewindegröße M: M10 mm

für Platten-Typ: P26

Innen-Ø d<sub>1</sub>: 18 mm

maximale Schnitttiefe S<sub>max</sub>: 3,5 mm

Auskraglänge L<sub>1</sub>: 18 mm

**Technische Beschreibung**

kleinster Bohr-Ø D	22 - 37 mm
Gewindegröße M	M10 mm
Innen-Ø d <sub>1</sub>	18 mm
maximale Schnitttiefe S <sub>max</sub>	9,5 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	22,6 mm
Spannschrauben-Set	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Auskraglänge L <sub>1</sub>	18 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
für Platten-Typ	P26
Bohr-Ø	16 mm
Gewindetiefe	18 mm
Innenkühlung	ja
Material Fräser	mit Gewinde Stahl
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219819
-------------------------------------	--------