



## Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 125/6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	224000 125/6
GTIN	4960664533015
Artikelklasse	25P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

#### Verwendung:

Schnitttiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.

### Technische Beschreibung

Kassette	229765
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Wendeplattenschraube	229703 (T25; 7,5 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	12 mm
Schraube für Kassette	229704
passende Wendeschneidplatte	SP.. 1806
Gesamtlänge $L_{ges}$	60 mm

Schneiden-Ø $D_c$	125 mm
maximaler Außen-Ø $D_{max}$	132 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	75 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229704
Kassette	229765
Spannschraube	229703