

**Garant**
**Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-Ø D: 40mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	217160 40
GTIN	4045197552754
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Hinweis:**

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß  $\varnothing d_{\min}$  (siehe Tabelle) nicht erreicht! GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Senk-Ø D	40 mm
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M24
Auskraglänge $L_1$	60 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Mindest-Ø $d_{\min}$	22 mm
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	260150
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	140 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja

Werkzeugaustausch	PowerCard
Senkwinkel	180 Grad
Produktart	Senker

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Spannschraube	219844