

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 09T308 ER, für Feedking HPC-Fräser,
HB7720, Typ: HART**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212954 HART
GTIN	4045197581686
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$

Vorschub f_z pro Zahn: 0,43 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: XDLW 09T308 ER

Typ: HART

Eckenradius: 0,8 mm

Programmierradius bei $a_{p\max}$: 1,99 mm

Technische Beschreibung

Typ	HART
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLW 09T308 ER
Programmierradius bei $a_{p\max}$	1,99 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7720

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,15 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,43 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 50 HRC	geeignet	100 m/min	H
Stahl < 55 HRC	geeignet	80 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	50 m/min	H
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		