

# Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 20mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	217180 20
GTIN	4045197196910
Artikelklasse	210

### **Beschreibung**

### Ausführung:

Mit einer Schneide (z = 1).

#### **Hinweis:**

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

## **Technische Beschreibung**

Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Bund-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Auskraglänge L <sub>1</sub>	67 mm
$L_2$	52 mm
Schaftausführung	Whistle Notch
Mindest-Ø d <sub>min</sub>	13 mm
Senk-Ø D	20 mm
Schaft-Ø D₅ h6	20 mm
Programmiermaß e	3,8 mm
L <sub>3</sub>	45 mm
passende Wendeschneidplatte	260142

Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L	117 mm
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

### Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Spannschraube Typ 1	219795 1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2