

Garant**Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX,
Ø DC: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	232302 18
GTIN	4045197351753
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Ausführung:****Hohe Stabilität und höchste Prozesssicherheit.**Mit **Schaft-Ø 20 mm**, besonders für **angetriebene Werkzeuge** (siehe Gruppe 31) geeignet.**Verwendung:****Für stehenden und rotierenden Einsatz.**Für rückzugsriefenfreies Bohren und exakte Maßhaltigkeit (ca. $\pm 0,1$ mm).**Auch für Maschinen mit geringer Antriebsleistung geeignet.** Speziell für den **MTC (Multi Task Cutting)**- Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (**MTM**).

Mit Wendeplatten Nr. 232400 – 232780.

Passend für:

Wendeplatten WOEX 030204.

Hinweis:**Stufenwerkzeuge bis 2 Stufen nach Ihren Angaben auf Anfrage lieferbar.
(Mindestbestellmenge: 2 Stück).**

Das Anfrageformular finden Sie im E-Shop auf der Produktseite unter „Formulare“.

ACHTUNG!

Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab.

Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr.

Bitte Schutzvorkehrungen treffen.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	239700 6IP (0,6 Nm)
Schaft-Ø D _s	20 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 030204
Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L ₁	54 mm
Schaftlänge L _s	50 mm
Nenn-Ø D	18
Gesamtlänge L	128 mm
Maximale Verstellgrenze V _{max}	0,5 mm
Auskraglänge L _A	78 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	3×D
Schaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	Auskesselung
Bohrverwendung	schräger Austritt
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP	239700 6IP