

Garant
Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 33mm

Bestelldaten

Bestellnummer	217180 33
GTIN	4045197196958
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:
Mit einer Schneide (z = 1).
Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Programmiermaß e	6,65 mm
Auskraglänge L ₁	102 mm
Mindest-Ø d _{min}	21 mm
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Bund-Ø D ₁	25 mm
Schaft-Ø D ₅ h6	20 mm
L ₂	82 mm
Schaftausführung	Whistle Notch
Senk-Ø D	33 mm
L ₃	75 mm
Anzahl Schneiden Z	1
passende Wendeschneidplatte	260150

Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L	152 mm
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

Zubehör

Spannschraube	219844
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0