

Garant
Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 66mm

Bestelldaten

Bestellnummer	217180 66
GTIN	4045197465733
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:
Mit einer Schneide (z = 1).
Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

L ₃	135 mm
Schaft-Ø D _s h6	50 mm
Programmiermaß e	11,05 mm
Auskraglänge L ₁	165 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Mindest-Ø d _{min}	45 mm
Senk-Ø D	66 mm
Schaftausführung	Weldon
Wendeplattenschrauben-Set	219848 (20IP; 5,5 Nm)
passende Wendeschneidplatte	260158
Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L	245 mm

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219848
Spannschraube	219945