

**Garant**

**Planfräser 45° rechtsschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.,  
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214200 63/6
GTIN	4045197131423
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1204..
Schneiden-Ø $D_c$	63 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
maximaler Außen-Ø $D_{max}$	75 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Schaftausführung	mit Bohrung

Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219800
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP