

Garant**Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 05T304 E, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7640, Typ: INOX****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 232680 INOX |
| GTIN | 4045197346612 |
| Artikelklasse | 21E |

Beschreibung**Passend für:**

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Zerspanungsstrategie: MTC

Vorschub f: 0,12 mm/U

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Vorschub f | 0,12 mm/U |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 E |
| Sorte | HB7640 |
| Schneidstoff | HM |
| Zerspanungsstrategie | MTC |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 500 N/mm ² | bedingt geeignet | 275 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | bedingt geeignet | 275 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | bedingt geeignet | 215 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 165 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geeignet | 80 m/min | S |
| nass maximal | geeignet | | |