

**Garant**

**Planfräser 45° rechtsschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.,  
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 200/14mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	214200 200/14
GTIN	4045197549853
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden. Technisch bedingt **ohne Innenkühlung**.

**Technische Beschreibung**

maximaler Außen-Ø $D_{max}$	216 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	63 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1204..
Schneiden-Ø $D_c$	200 mm

Anzahl Schneiden Z	14
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219800