



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/4Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 20/4L
GTIN	4960664462803
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	110 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Auskraglänge L_1	20 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Anzahl Schneiden Z	4
Rampinglänge L für α_{max}	16 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	37 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,72 Grad

Ø D ₃	17 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------