



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 14/2Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229706 (T6; 0,45 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
Auskraglänge L_1	18 mm
Schneiden-Ø D_c	14 mm
Schaft-Ø $D_s\ h6$	12 mm
Gesamtlänge L_{ges}	80 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampinglänge L für α_{max}	10 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	26 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	25 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,15 Grad

Ø D ₃	11 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229706
---------------	--------