



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 16/3
GTIN	4960664462766
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Schneiden-Ø D_c	16 mm
Auskraglänge L_1	20 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Rampinglänge L für α_{max}	12 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	30 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	29 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,95 Grad
Ø D_3	13 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------