



## Eckfräser 90° MECX mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227105 16/3
GTIN	4960664472659
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

### Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Schneiden-Ø $D_c$	16 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Auskraglänge $L_1$	20 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Gesamtlänge $L_{ges}$	68 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Ramplinglänge L für $\alpha_{max}$	12 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	30 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{min}$	29 mm
Ramplingwinkel $\alpha_{max}$	0,95 Grad

Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------