



Eckfräser 90° MEW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	10 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Schneiden-Ø D_c	63 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	LOMU1004
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Wendeplattengröße	10
Anzahl Schneiden Z	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------