


**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte SEKT 1204 AFTN, für Planfräser, HB7635, Typ: INOX**

## Bestelldaten

Bestellnummer	214245 INOX
GTIN	4045197302847
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

**Hinweis:**Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 3,5$  mm.Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,19 mm

## Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,19 mm
Typ	INOX
ISO-Code Wendeschneidplatte	SEKT 1204 AFTN
Sorte	HB7635
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	215 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	205 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	S
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		