



Eckfräser 90° MEW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	80 mm
Wendeplattenschraube	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	15 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	LOMU1505
Wendeplattengröße	15
Anzahl Schneiden Z	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229714
---------------	--------