



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 17/3Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 17/3L
GTIN	4960664462780
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Schneiden-Ø D_c	17 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Auskräglänge L_1	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Rampinglänge L für α_{\max}	13 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	32 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	31 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,88 Grad

Ø D ₃	14 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------