




Eckfräser 90° MECX mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227105 25/5
GTIN	4960664472697
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Innenkühlung: ja

Schneiden-Ø D_c : 25 mm

Anzahl Schneiden Z: 5

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 6 mm

Auskraglänge L_1 : 25 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 88 mm

Schaft-Ø D_s h6: 25 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	25 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Auskraglänge L_1	25 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Gesamtlänge L_{ges}	88 mm
Anzahl Schneiden Z	5

Rampinglänge L für α_{\max}	21 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,55 Grad
$\varnothing D_3$	22 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------