

**Garant**

**Planfräser 45° rechtsschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.,  
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214200 63/4
GTIN	4045197131416
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	SE.. 1204..
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm
maximaler Außen-Ø D <sub>max</sub>	75 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaftausführung	mit Bohrung

Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219800
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP