



Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 28/3Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227300 28/3L
GTIN	
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø D_c	28 mm
Gesamtlänge L_{ges}	120 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Auskraglänge L_1	29 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	10 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Anzahl Schneiden Z	3
Rampinglänge L für α_{max}	21 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	54 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	50 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,55 Grad
Ø D_3	22 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------