## **K**YOCERa

# Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070302 ER-JS, für Eckfräser, PR1225, Typ: INOX



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	227145 INOX		
GTIN	4960664609192		
Artikelklasse	25A		

## Beschreibung

#### **Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0.3 \times D$ . Exakte  $90^\circ$  bis  $a_p = 4$  mm.

Eckenradius: 0,2 mm

Vorschub f₂ pro Zahn: 0,05 – 0,08 mm

#### **Technische Beschreibung**

Тур	INOX		
Vorschub f <sub>z</sub> pro Zahn	0,05 – 0,08 mm		
Eckenradius	0,2 mm		
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 070302 ER-JS		
Sorte	PR1225		
Schneidstoff	НМ		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen		



## Anwenderdaten

	Eignung	<b>V</b> <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	Р
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	Р
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	Р
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	Р
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	Р
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		