



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 18/3Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 18/3L
GTIN	4960664462797
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	20 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Schneiden-Ø D_c	18 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Anzahl Schneiden Z	3
Rampinglänge L für α_{\max}	14 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	34 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	33 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,82 Grad

Ø D ₃	15 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------