



## Fräs-Wendeschneidplatte LOMU...08ER-GM, für Eckfräser, PR1525, Wendeplattengröße: 10



### Bestelldaten

Bestellnummer	225225 10
GTIN	4960664648887
Artikelklasse	25A

### Beschreibung

#### Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden – durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 10° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e=0,3 \times D$ .

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,06 - 0,25 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: LOMU100408-ER-GM

Typ: ST1400

Eckenradius: 0,8 mm

### Technische Beschreibung

Typ	ST1400
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOMU100408-ER-GM
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	PR1525
Schneidstoff	HM
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,06 - 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		