



Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ: M16



Bestelldaten

Bestellnummer	216660 M16
GTIN	4047109013155
Artikelklasse	24D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Mindest-Ø d _{min}	17 mm
maximale Senktiefe l	21 mm
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M16
Senk-Ø D ₁ H13	26 mm
Wendeplatte Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	24-010 / 110
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	WOEX
Anzahl Wendeschneidplatten	2
Gesamtlänge L _{ges}	100 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Senker

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP2

239652 8IP2