



Eckfräser 90° MECX mit Bohrung, für Wendschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
passende Wendschneidplatte	BD.. 0703
Anzahl Schneiden Z	10
Rampingwinkel α_{max}	0,32 Grad
Ramplinglänge L für α_{max}	36 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	77 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	78 mm
Ø D_3	37 mm

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------