



Fräs-Wendeschneidplatte LOMU...08ER-SM, für Eckfräser, PR1535, Wendeplattengröße: 15



Bestelldaten

Bestellnummer	225237 15
GTIN	4960664686094
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden – durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 10° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e=0,3 \times D$.

Technische Beschreibung

Typ	INOX
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOMU150508-ER-SM
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	PR1535
Schneidstoff	HM
Vorschub f_z pro Zahn	0,06 - 0,15 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		