

**KOMET Unisix® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W29: 42-110****Bestelldaten**

Bestellnummer	216950 42-110
GTIN	2050002046757
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.
ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 080404
Eckenradius: 0,4 mm

Technische Beschreibung

Bezeichnung	42-110
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 080404
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Sorte	BK7710
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	200 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet	150 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		