

Garant
Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-Ø D: 37mm

Bestelldaten

Bestellnummer	217160 37
GTIN	4045197552723
Artikelklasse	210

Beschreibung
Norm:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Hinweis:

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß $\varnothing d_{\min}$ (siehe Tabelle) nicht erreicht! GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Senk-Ø D	37 mm
Auskraglänge L_1	60 mm
Wendeplattenschraube	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Mindest-Ø d_{\min}	19 mm
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	260150
Gesamtlänge L_{ges}	140 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard

Senkwinkel	180 Grad
Produktart	Senker

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Spannschraube	219844
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP