Garant

Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7730, Typ: GG



Bestelldaten

Bestellnummer	213464 GG
GTIN	4045197666604
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:
Doppelseitig mit 2×4 Schneiden.
Empfehlung:
Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.
Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$
maximale Schnitttiefe $a_{p\,max}$: 6 mm
Vorschub f_z pro Zahn: 0,3 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,3 mm
Typ	GG
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMU 14T7 ANER
Sorte	HB7730

Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\,max}$	6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		