

Garant

Fräs-Wendeschneidplatte SPUN 120308 S, für Messerköpfe, HB7535, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	213510 INOX
GTIN	4045197319272
Artikelklasse	21A

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,17 mm
Typ	INOX
Plattenstärke E	3,18 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SPUN 120308 S
Sorte	HB7535
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
--	---------	-------	----------

Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	400 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	50 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	200 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		