

Garant**Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 80/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213890 80/6
GTIN	4045197666543
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Planfräser 45° mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf. Präzisions-Wendepplatten-Bettung durch spezielle Hartmetall-Unterlegplatten.

Technische Beschreibung

Spannschraube für Unterlegplatte	219861 (TX8)
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1203..
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
Schneiden-Ø D_c	80 mm
Klemmschraube für Wendepplatte	219862 (25IP; 6 Nm)
Unterlegplatte	219860
maximaler Außen-Ø D_{max}	93 mm

Anzahl Schneiden Z	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	219862
Hartmetall-Auflageplatte	219860
Spannschraube	219861