

Garant**Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 76mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	217180 76
GTIN	4045197465740
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:****Mit einer Schneide (z = 1).****Hinweis:**

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ausraglänge L ₁	185 mm
Schaftausführung	Weldon
Schaft-Ø D _s h6	50 mm
Senk-Ø D	76 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Programmiermaß e	12,55 mm
Mindest-Ø d _{min}	52 mm
L ₃	155 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219848 (20IP; 5,5 Nm)
passende Wendeschneidplatte	260158
Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L	265 mm

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219848
Spannschraube	219945