

Garant
Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 26mm

Bestelldaten

Bestellnummer	217180 26
GTIN	4045197196934
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:
Mit einer Schneide (z = 1).
Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

L ₃	60 mm
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Schaftausführung	Whistle Notch
Auskraglänge L ₁	82 mm
Programmiermaß e	5,05 mm
Bund-Ø D ₁	25 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Mindest-Ø d _{min}	17 mm
L ₂	67 mm
Senk-Ø D	26 mm
Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	260142

Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L	132 mm
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Spannschraube Typ 1	219795 1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2