




Eckfräser 90° MEC11T mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227305 20/3L
GTIN	4960664406531
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Auskraglänge L_1	26 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	68 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Ramplinglänge L für α_{\max}	13 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	34 mm
Ramplingwinkel α_{\max}	0,88 Grad
Ø D_3	14 mm

Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------